

1-poort PCI 10/100/1000 32-bit Gigabit Ethernet Network-adapterkaart

Product ID: ST1000BT32



Deze PCI 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet Network-adapterkaart biedt een eenvoudige aansluiting op een Gigabit Ethernet-netwerk en is volledig compatibel met IEEE 802.3/u/ab/x-normen.

De Gigabit Ethernet Network-adapterkaart is geschikt voor elke computer, server of werkstation met PCI en ondersteunt high-performance dual-channel netwerkverkeer en maximale overdrachtsnelheden van 1000Mbit/s in elke richting (totaal 2000 Mbit/s) - tot tien keer sneller dan met 10/100 Ethernet.

Deze PCI Gigabit netwerkkaart van hoge kwaliteit is compatibel met een breed scala van besturingssystemen, waaronder Linux, Windows 10, 8/8.1, ME, 2000, XP, XP 64-bit, Vista, Vista 64-bit, 7, 7 64-bit en Mac OS 10.4 en wordt geleverd met een optionele low profile bracket, die het gemakkelijk maakt om de kaart te installeren in een low profile computer / server met kleine vormfactor.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Voeg een extra Ethernet-poort toe aan een workstation of server voor redundantie
- Upgrade de 10/100 Ethernet-poort van een computer naar een poort met 1000 Mbit/s
- Voeg netwerkfunctionaliteit toe aan een ouder systeem zonder Ethernet-poort

Features

- Een enkele RJ45 Ethernet-poort met 10/100/1000 Mbit/s
- LED-indicatoren voor netwerkverbinding / -verkeer en 10/100/1000 Mbit/s
- Volledig compatibel met IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x en IEEE 802.3ab met ondersteuning voor IEEE 802.1Q VLAN-tagging
- Full en half duplex-ondersteuning
- Ondersteuning voor Wake-on-LAN
- Crossover Detection en Auto-Correction (Auto MDI/MDI-X)
- Inclusief low profile montagebracket

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Bus type | PCI / PCI-X (5 / 3.3V) |
| | Chipsetcode | Realtek - RTL8110SC |
| | Industriestandaarden | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11u PCI 2.1, 2.2 |
| | Interface | RJ45 (gigabit Ethernet) |
| | Kaarttype | Standaard bracket (incl. low profile bracket) |
| | Poorten | 1 |
| Prestaties | Compatibele netwerken | 10/100/1000 Mbps |
| | Full duplex ondersteuning | Ja |
| | Maximale overdrachtsnelheid | 1000 Mbit/s |
| | MTBF | 36,000 Hours |
| | Ondersteunde protocollen | CSMA/CD |
| Connector(en) | Externe poorten | 1 - RJ-45 Vrouwelijk |
| | Type connector(en) | 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk |
| Software | Besturingssystemen | Windows® NT, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Netware Server 5.x, Netware ODI for DOS Linux 2.6.x to 4.11.x, Unix Mac OS X 10.4 |
| Speciale opmerkingen / vereisten | Notitie | IRQ en I/O-adres toegewezen door systeem |
| Indicatoren | LED-indicatoren | 1 - 10/100/1000 Mbit/s verbinding/activiteit |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
| | Vochtigheid | 10% - 95% rel. luchtvochtigheid |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 0.8 in [20 mm] |
| | Gewicht product | 1.9 oz [53 g] |
| | Hoogte product | 2.5 in [63 mm] |
| | Lengte product | 4.8 in [123 mm] |
| Verpakkingsinformatie | Verpakkingsaantal | 1 |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 5 oz [142 g] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - Gigabit Ethernet PCI Kaart |
| | | 1 - Low-profile bracket |

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.