

EO-AB/PT/15 - 插座

0804165

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804165>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插座，适用于美国和其他国家，针式连接器样式类型AB 15A，接线方式：直插式弹簧连接，颜色：灰色，标称工作电压：125 V AC (60 Hz)，额定电流：15 A，用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装，标准/规格：UL 508，国家标识：美国



商业数据

订货号	0804165
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	BE7623
产品关键代码	BE7623
目录页面	页码563 (C-3-2019)
GTIN	4055626226880
单件重量 (含包装)	80.65 g
单件重量 (不含包装)	80.65 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	插座
国家ID	美国

连接数据

剥线长度	10 mm
塞规	A3
	B3
刚性导线横截面	0.2 mm ² ... 4 mm ²
横截面 AWG	24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.25 mm ² ... 2.5 mm ²
导线横截面 , 柔性[AWG]	24 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.25 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.25 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面 (具有相同横截面的2根导线 , 带TWIN套管和塑料套管)	0.25 mm ² ... 2.5 mm ²
标称电流	15 A
额定电压	125 V AC (60 Hz)


直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	0.5 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	1 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	1 mm ² ... 2.5 mm ²

信号处理

状态显示	无
------	---

尺寸

尺寸图	
宽度	45 mm
高度	75 mm
深度	58.9 mm
NS 35/7.5深度	60 mm
NS 35/15深度	67.5 mm
孔径	4.4 mm

材料规格

EO-AB/PT/15 - 插座

0804165

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804165>



颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料	PA
接触件材料	CuZn38
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

连接器

插头类型	针式连接器样式类型AB 15A
------	-----------------

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP20
环境温度 (运行)	-5 °C ... 40 °C (24小时内的平均值不超过+35°C)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

标准	
标准/规程	UL 508

安装

安装类型	用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装
------	----------------------

EO-AB/PT/15 - 插座


0804165

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804165>




图纸

尺寸图



电路图



EO-AB/PT/15 - 插座

0804165

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804165>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804165>

UL认证 认证ID: E238705	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	15 A	-	-

cUL Listed 认证ID: E238705

EAC-RoHS 认证ID: RU D-DE.HB49.B.00025

EAC 认证ID: EACKZ 08593

cULus Listed

EO-AB/PT/15 - 插座

0804165

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804165>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ECLASS-13.0	27142305

ETIM

ETIM 9.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn