

### Raccords pour gaines metalliques avec revetement plastique

#### PCS-FM IP54, filetage externe fixe


Raccords avec filetage externe fixe, en laiton nickelle.

#### Principales caracteristiques

- Raccord en deux parties, avec filetage externe fixe
- Le raccord s'attache de facon sure, sur la gaine, et resiste aux forces de traction
- Peut etre securise par un contre-ecrou



Raccord avec filetage externe fixe, HelaGuard PCS-FM.



Raccord HelaGuard droit avec filetage externe

<b>MATIERE</b>	Laiton nickelle (NPB)
<b>Températures d'utilisation</b>	De -100 °C à +300 °C



RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Long. (L)	Ø écrou côté filetage (A/F1)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
PCS10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	13	8,0	10 pcs	Métal (ML)	166-31000
PCS12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	17	8,0	10 pcs	Métal (ML)	166-31001
PCS16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	20	10,0	10 pcs	Métal (ML)	166-31002
PCS16-FM-M20	16	M20	11,5	25,0	22	10,0	10 pcs	Métal (ML)	166-31003
PCS20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24	10,0	10 pcs	Métal (ML)	166-31004
PCS25-FM-M25	25	M25	19,1	32,5	29	10,0	10 pcs	Métal (ML)	166-31005
PCS32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	36	13,0	2 pcs	Métal (ML)	166-31006
PCS40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48	14,0	2 pcs	Métal (ML)	166-31007
PCS50-FM-M50	50	M50	44,7	42,0	58	15,0	1 pce	Métal (ML)	166-31008
PCS63-FM-M63	63	M63	54,5	50,0	70	18,0	1 pce	Métal (ML)	166-31009
PCS75-FM-M75	75	M75	66,5	60,0	84	20,0	1 pce	Métal (ML)	166-31019

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.  
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Retrouvez-nous également en 2D et en 3D !