

低散热设备电缆，德国 230V AC，弯曲 插座，用于 德国；法国；西班牙；荷兰；比利时；瑞典；奥地利；芬兰 用于设备并带有相应的 接口， 供货范围：1 个低散热设备电缆



一般信息	
产品类型标志	冷设备电缆
接口	
接口/总线类型	电源侧国家特定连接器：型号 CEE 7/7 Schuko
设备侧接口	
• 设备侧针脚数量	3; 母, C13 连接器类型
标准、许可、证书	
CE 标记	是
CSA 许可	是; N11419
KC 许可	是; KTL SW04001-6001
EAC (原 Gost-R)	是
CCC	是
资格证明/与 RoHS 一致	是
环境要求	
适于室内使用	是; 最大 10 A
运行中的环境温度	
• 最小值	-10 °C
• 最大值	50 °C
运输/储存时的环境温度	
• 最小值	-20 °C
• 最大值	85 °C
相对空气湿度	
• 操作, 最大值	90 %
导线	
导线长度	3 m
电缆护套颜色	黑色
重量	
重量, 约	290 g
供货范围	
供货数量, 单位 (件)	1; 适用于 DE、FR、ES、NL、BE、SE、AT、FI 的 AC 电缆
其他	
商品	是; VII-H05VVF3G100-C13W/3,00M SW9005 (L53)
制造商名称	FELLER GmbH
制造商地址	Wärndorferstraße 3, 2525 Günselsdorf, Österreich; 电子邮箱: sales@feller-at.com

目标设备	适用于所有匹配的 DC 接口
提示:	http://www.feller-at.com
可用于下列产品	
• 产品 1	6AV6671-5CN00-0AX3
上一次修改:	2023/4/19 