

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Kaedra
Gamme	Kaedra
Fonction produit	Coffret étanche
Type de coffret	Mini-coffret pour appareillage modulaire
Accessoires inclus avec le coffret	1 support bloc connexion 1 kit de repérage

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	8
Nombre de modules de 18 mm par rangée	4
Nombre total de modules de 18 mm	4
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Équipement fournis	1 kit de marquage 1 support de bloc terminal
Type de face avant	Transparent
Puissance dissipée en W	10 W
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	3
Description des verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	123 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	112 mm
Couleur	Porte : vert transparent Boîtier : gris clair (RAL 7035)
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel
Pays cible	France

Environnement

Normes	EN 50102 IEC 60529 IEC 670 EN 50262 IEC 60439-3
Tenue au feu	750 °C se conformer à IEC 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV class 3 se conformer à ISO 4582 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 2013

Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------
