

HC-B-G-M40-PLRBK - 电缆密封

1407672

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407672>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

EVO塑料电缆密封接头，带卡口式连接，用于B系列外壳，尺寸M40，电缆直径：19 ... 28 mm



商业数据

订货号	1407672
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APL
产品关键代码	AF7APL
目录页面	页码604 (C-2-2019)
GTIN	4046356776400
单件重量（含包装）	65.6 g
单件重量（不含包装）	65.3 g
原产地	PL

HC-B-G-M40-PLRBK - 电缆密封

1407672

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407672>



技术数据


安装

组装说明	卡口式连接最多可拆卸3个
------	--------------

产品属性

产品类型	电缆螺钉密封件
导线数	1
螺钉连接类型	M40
屏蔽	无

尺寸

尺寸图	
宽度	48.8 mm
高度	81.5 mm
深度	74.8 mm
接合螺母扳手规格	36 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
标识材料 压力螺丝	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0 / V2
密封材料 O形圈	NBR
密封材料 电缆密封件	NBR
螺钉连接材料	PA

电缆/电线

电缆外径 电缆1	19 mm ... 28 mm
----------	-----------------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
壳体等级 (NEMA)	12 (UL 50e)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C

HC-B-G-M40-PLRBK - 电缆密封


1407672

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407672>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-B-G-M40-PLRBK - 电缆密封



1407672

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407672>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407672>

DNV

认证ID: TAE000037S



cUL认证

认证ID: E255026



UL认证

认证ID: E255026



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-G-M40-PLRBK - 电缆密封



1407672

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407672>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-B-G-M40-PLRBK - 电缆密封

1407672

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407672>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn