

DCF901P2-QW

Boulonneuse 1/2" XR 12V 5Ah Li-Ion Brushless 339 Nm

5035048749760



Description du produit :

Couple de serrage max. (Nm) : 339 Régime à vide (tr/min) : 0-2850 Porte-outil : 1/2" Ø de
boulon max. : M18 Impacts par minute (imp/min) : 0-3250 Longueur (mm) : 132

Fonctionnalités et avantages du produit :

- Performance : couple de serrage pouvant atteindre 339 Nm
- Accès aux zones confinées : ultra compacte et légère
- Moteur brushless : moteur puissant et efficace pour une autonomie plus importante
- Porte-outils carré 1/2" avec anneau : changer rapidement de la douille
- Éclairage de la zone de travail : lampe LED blanche avec fonction de temporisation

Specifications techniques :

- Poids de la batterie : 0.62 Kg
- Tension : 18 V
- Longueur du ruban : 250 100 mm

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Batteries XR 12V 5 Ah Li-ion (x2)
- Chargeur (x1)
- Clip ceinture (x1)
- Coffret TSTAK (x1)

