


# E43904



## Adaptateur pour détecteurs capacitifs

MOUNTING CAP G1",POM



### Application

|                   |       |         |
|-------------------|-------|---------|
| Tenue en pression | 8 bar | 0,8 MPa |
|-------------------|-------|---------|

### Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -25...80 |
|----------------------|------|----------|

### Données mécaniques

|                         |      |                                  |
|-------------------------|------|----------------------------------|
| Poids                   | [g]  | 40                               |
| Dimensions              | [mm] | G 1 / L = 50                     |
| Désignation du filetage |      | G 1                              |
| Matières                |      | Adaptateur: POM                  |
| Couple de serrage       | [Nm] | 5                                |
| Raccordement capteurs   |      | taraudage M18 x 1 taraudage      |
| Raccord process         |      | taraudage G 1 filetage extérieur |

### Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|