

EH 22,5-SET/ABS GY7035 - 外壳组件



2202231
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202231>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

DIN导轨壳体， 外壳套件， 宽度: 22.6 mm， 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)



优势

- 根据具体应用选择壁式安装或DIN导轨式安装
- 壳体外形尺寸可变，便于设计
- PCB板可在设备正面的X、Y、Z三个坐标轴方向上安装，灵活性高
- 三种端板型号，实现个性化的PCB板连接
- 集成多种PCB板连接技术，设备功能性强

商业数据

订货号	2202231
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACHCHD
产品关键代码	ACHCHD
GTIN	4055626023076
单件重量（含包装）	105 g
单件重量（不含包装）	60 g
原产地	IN

EH 22,5-SET/ABS GY7035 - 外壳组件



2202231

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202231>

套件包括

EH 22,5-B/ABS GY7035 - 安装基座壳体

2201248

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201248>



DIN导轨壳体，带基座锁扣的下部壳体，高型设计，带通风栅，宽度: 22.6 mm，高度: 75 mm，深度: 87.3 mm，颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)，交叉连接: 不带总线连接器，横向连接器的位置编号: 不相关

EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG - 底座锁扣

2202007

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202007>



DIN导轨壳体，用于壁式安装的基座锁扣，宽度: 28.8 mm，高度: 18.7 mm，深度: 4.15 mm，颜色: 橙色 (类似 RAL 2003)

EH 22,5-SET/ABS GY7035 - 外壳组件

2202231

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202231>

EH 22,5-C CS/ABS GY7035 - 上部壳体

2201252

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201252>

DIN导轨壳体，上部壳体，高型设计，没有连接开口，宽度: 22.6 mm，高度: 75.26 mm，深度: 36.95 mm，颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)



EH 22,5-C DS/ABS BK9005 - 上部壳体

2201254

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201254>

DIN导轨壳体，上部壳体，高型设计，两侧均有连接开口，宽度: 22.6 mm，高度: 75.26 mm，深度: 36.95 mm，颜色: 黑色 (类似 RAL 9005)



EH 22,5-SET/ABS GY7035 - 外壳组件

2202231

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202231>



EH 22,5-C SS/ABS GY7035 - 上部壳体

2201250

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201250>

DIN导轨壳体，上部壳体，高型设计，一侧有连接开口，单侧有连接开口，宽度: 22.6 mm，高度: 75.26 mm，深度: 36.95 mm，颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)



技术数据

产品属性

产品类型	壳体
外壳类型	DIN导轨壳体
壳体系列	EH
产品系列	EH..ABS..
型号	外壳套件
带通风口	是

尺寸

宽度	22.6 mm
----	---------

材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级, 符合UL 94	HB
外壳材料	ABS
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件

要达到的最大IP编码	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 55 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 80 °C

PCB数据

PCB安装类型	锁扣
---------	----

EH 22,5-SET/ABS GY7035 - 外壳组件



2202231

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202231>

认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202231>



UL认证

认证ID: E240868

EH 22,5-SET/ABS GY7035 - 外壳组件



2202231

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202231>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190201

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EH 22,5-SET/ABS GY7035 - 外壳组件



2202231
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202231>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn