

# COMPOSITION ISIBOX ÉQUIPÉE AVEC 60 OUTILS POUR LA MAINTENANCE

## CP-60R1

**SAM Outillage**
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:04:19



**DESCRIPTION**

# COMPOSITION ISIBOX ÉQUIPÉE AVEC 60 OUTILS POUR LA MAINTENANCE

Durabilité et solidité :

Métal de haute qualité, conçu pour résister aux conditions de travail les plus exigeantes.

Praticité et organisation :

Système empilable et clips intuitifs.

Fabrication Française et Responsable :

allient performance, respect de l'environnement et soutien à l'industrie locale.

Coffret ISIBOX équipé avec une composition de 60 outils professionnels de qualité SAM pour la maintenance industrielle.

La gamme ISIBOX permet une utilisation des coffrets ou combinaisons de coffrets, de l'atelier jusqu'au lieu de travail en passant par le véhicule utilitaire.

Grâce à un système breveté, les coffrets peuvent être clipsés et empilés les uns sur les autres.

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

| | |
|---|---|
| Désignation | COMPOSITION 60 OUTILS EN COFFRET ISIBOX METAL ROUGE R1 |
| Référence commerciale | CP-60R1 |
| Poids (kg) | 5.8 |
| Largeur (mm) | 255 |
| Longueur (mm) | 450 |
| Hauteur (mm) | 85 |
| Garantie | O \| Garantie SAM OUTIL |

**Garantie appliquée**

**O | Garantie SAM OUTIL**
Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

>> En savoir plus

## Composition

| | | |
|---|---|---|
|  | x 1 | Cliquet chantier 1/2" à inversion par levier<br>S-157B |
|  | x 1 | Poignée de serrage coulissante 1/2"<br>S-120 |
|  | x 1 | Rallonges 1/2" droites<br>S-2...<br>Ref : S-210 |
|  | x 6 | Douilles courtes 1/2" 6 pans en mm<br>SH-...<br>Ref : 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 mm |
|  | x 1 | Cliquet 1/4" chantier<br>R-157B |

# CP-60R1
## COMPOSITION ISIBOX ÉQUIPÉE AVEC 60 OUTILS POUR LA MAINTENANCE



| | | |
|---|---|---|
|  | x 10 | Douilles 1/4" courtes 6 pans en mm<br>R-...Douilles_1/4_MM<br>Ref : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm |
|  | x 1 | Douille porte-embouts 1/4"<br>RD-1 |
|  | x 1 | Cardan 1/4"<br>R-240 |
|  | x 1 | Poignée 1/4" coulissante<br>R-120 |
|  | x 1 | Jeu de 10 embouts de vissage ph + hex<br>E-900J10 |
|  | x 1 | Jeu de 10 embouts de vissage Pozidriv® et Torx®<br>E-910J10 |
|  | x 1 | Jeu de 10 embouts de vissage Fente et Resistorx<br>E-920J10 |
|  | x 1 | Porte-embouts 1/4" magnétique à verrouillage<br>EPM-5 |
|  | x 1 | Marteaux rivoir<br>310-...N<br>Ref : 310-32N |
|  | x 2 | Tournevis Phillips®<br>TA-...P<br>Ref : N°1 - N°2 |
|  | x 2 | Tournevis fente électricien<br>TA-...E<br>Ref : 5,5x125 - 6,5x150 mm |

**SAM Outillage**
10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
https://www.sam-outillage.fr/

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:04:19