



SINAMICS V20 数据表
Data sheet for SINAMICS V20

订货号 : 6SL3210-5BB15-5BV1
Article No. :



图像类似
Figure similar

客户订单号 :
Client order no. :
西门子订单号 :
Order no. :
报价号 :
Offer no. :
注释 :
Remarks :

物品号 :
Item no. :
托运号 :
Consignment no. :
项目 :
Project :

额定数据
Rated data

输入 Input			
相位数 Number of phases	1 AC		
电源电压 Line voltage	200 ... 240 V -15 % +10 %		
电源频率 Line frequency	47 ... 63 Hz		
输出 Output			
相位数 Number of phases	3 AC		
额定电压 Rated voltage	230V IEC	240V NEC ¹⁾	
额定功率 (LO) Rated power (LO)	0.55 kW	0.55 hp	
额定功率 (HO) Rated power (HO)	0.55 kW	0.75 hp	
额定电流 (LO) Rated current (LO)	3.20 A	3.20 A	
额定电流 (HO) Rated current (HO)	3.20 A	3.20 A	
额定电流 (IN) Rated current (IN)	3.20 A		
脉冲频率 Pulse frequency	8.00 kHz		
输出频率 Output frequency	0 ... 550 Hz		

过载能力 Overload capability		
低过载 (LO) Low Overload (LO)	110 % 的额定输出电流, 持续 60 s, 循环时间 300 s 110 % rated output current for 60 s, cycle time 300 s	
高过载 (HO) High Overload (HO)	150 % 的额定输出电流, 持续 60 s, 循环时间 300 s 150 % rated output current for 60 s, cycle time 300 s	

通用技术参数
General tech. specifications

功率系数 λ Power factor λ	0.72
偏移角 cos φ Offset factor cos φ	0.95
效率 η Efficiency η	0.98
滤波器等级 (集成式) Filter class (integrated)	B 级 Class B

通讯
Communication

通讯 Communication	USS, Modbus RTU USS, Modbus RTU
---------------------	------------------------------------

输入/输出
Inputs / outputs

数字量输入 - 标准 Standard digital inputs	
数量 Number	4
数字量输出 Digital outputs	
作为继电器转换器的数量 Number as relay changeover contact	1
作为晶体管的数量 Number as transistor	1
模拟量输入 Analog inputs	
数量 Number	2 (可用于作为附加数字输入端) 2 (Can be used as additional digital input)
模拟量输出 Analog outputs	
数量 Number	1



SINAMICS V20 数据表
Data sheet for SINAMICS V20

订货号 : 6SL3210-5BB15-5BV1
Article No. :

环境条件
Ambient conditions

冷却 Cooling	对流冷却 convection cooling
安装高度 Installation altitude	1,000 米 (3,280.84 ft)
环境温度 Ambient temperature	
运行 ²⁾ Operation	-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
存放温度 Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相对空气湿度 Relative humidity	
运行, 最大 Max. operation	95 %

接口
Connections

最大电机电缆长度 Max. motor cable length	
屏蔽 Shielded	25 米 (82.02 ft)
非屏蔽 Unshielded	50 米 (164.04 ft)

机械数据
Mechanical data

安装位置 Mounting position	墙面安装 / 密集式结构样式 Wall mounting / side-by-side mounting
防护等级 Degree of protection	IP20 / UL 开放式 IP20 / UL open type
外形尺寸 Frame size	FSAB
净重 Net weight	0.80 kg (1.76 lb)
外形尺寸 Dimensions	
宽度 Width	68.0 mm (2.68 in)
高度 Height	142.0 mm (5.59 in)
深度 Depth	127.8 mm (5.03 in)

标准
Standards

符合标准 Compliance with standards	CE, cULus, C-Tick (RCM), KC CE, cULus, C-Tick (RCM), KC
CE 标志 CE marking	EN 61800-5-1 / EN 60204-1 和 EN 61800-3 EN 61800-5-1 /EN 60204-1 and EN 61800-3

¹⁾ 输出电流和功率数据适用于电压范围 220 V 到 240 V
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 220V-240V
²⁾ 超过 40 °C 时注意降级
Please observe derating at temperatures of 40 °C or above