

Fiche produit

Caractéristiques

LV426815

ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique
MN - 250Vcc pour NSXm



Principales

Gamme	ComPacT
Gamme de produit	ComPacT NSXm nouvelle génération
Nom de l'appareil	MN
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type de déclencheur voltmétrique	Bobine d'ouverture Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension
Type de commande	Standard
[Uc] tension circuit de commande	250 V CC
Compatibilité de gamme	ComPacT (ComPacT NSXm nouvelle génération) ComPacT (ComPacT NSXm) PowerPact (PowerPact B)

Complémentaires

Operating threshold	0,35 à 0,7 x Un ouverture 0,85 x Un fermeture
Temps de réponse	< 50 ms
Borne de raccordement auxiliaire	Ressort

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	5,700 cm
Longueur de l'emballage 1	6,300 cm
Poids de l'emballage 1	92,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,927 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------