

Colore: ■ verde

Misure in mm

### Dati tecnici

Numero totale di potenziali 1

### Electrical data

Corrente nominale 20 A  
Tensione di test 42 V

### Dati di connessione

Tecnica di connessione CAGE CLAMP®  
Lunghezza spelatura 9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 pollici  
Numero totale di punti di connessione 1  
Conduttore rigido 0,08 ... 2,5 mm<sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG  
Conduttore flessibile 0,08 ... 2,5 mm<sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG

### Dati geometrici

Larghezza 8 mm / 0.315 pollici  
Altezza 15 mm / 0.591 pollici  
Profondità 40 mm / 1.575 pollici

### Dati dei materiali

Colore verde  
Carico d'incendio 0.04 MJ  
Peso 3,9 g

**Dati commerciali**

PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454293505
Numero tariffa doganale	85366990990

**Product classification**

UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-44-03-13
eCl@ss 9.0	27-44-03-13
ETIM 9.0	EC002255
ETIM 8.0	EC002255
ECCN	NO US CLASSIFICATION

**Environmental Product Compliance**

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	fad4b759-fd8c-44c0-a40c-b8aa0ccbe4bf
SCIP notification number (Belgium)	9c65cdbc-51a7-4ed6-8be1-b312c2933b8f
SCIP notification number (Bulgaria)	a7b3249d-e131-483d-b5fb-9f57b556a9e6
SCIP notification number (Czech Republic)	e928e70b-9d5a-4b1e-b660-235d73eaa846
SCIP notification number (Denmark)	86c14974-5f08-4cab-af47-cb7fa7bc96de
SCIP notification number (Finland)	c7929fdf-f997-4ee1-8dd6-34d17f845baf
SCIP notification number (France)	a671efa4-196e-42c3-a8d2-13515cae40dd
SCIP notification number (Germany)	f22d61d1-462f-4eae-bae6-68ce4cc3b654
SCIP notification number (Hungary)	3ce963ef-b458-4a57-a3fd-a3c2516d32a7
SCIP notification number (Italy)	e9407dcc-a252-4282-873b-3a2d1b31a2e5
SCIP notification number (Netherlands)	b007cdbc-c168-4c36-96dc-b332a47431b0
SCIP notification number (Poland)	bc2a05f4-8aac-4cee-be5d-058153665070
SCIP notification number (Romania)	7ef0b180-1132-4895-8d93-d69a01beb337
SCIP notification number (Sweden)	7c6f76cf-fda7-4e81-a2ff-7d22c2312575

**Download**

**Environmental Product Compliance**

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 215-411	

## Documentation

### Bid Text

215-411	19.02.2019	xml 3.02 KB	↓
215-411	19.09.2017	doc 25.00 KB	↓

## CAD/CAE-Data

### CAD data


2D/3D Models 215-411	↓
----------------------	---

### CAE data

EPLAN Data Portal 215-411	↓
WSCAD Universe 215-411	↓


## Note di installazione

### Connessione conduttore



Connessione del conduttore: premere completamente il tasto, inserire il conduttore spelato nell'apertura rettangolare e poi rilasciare.

## Test



Test mediante spina a banana.  
L'immagine mostra un adattatore per spina di prova (209-170).