

Fiche technique du produit XZCPV1041L5

Caractéristiques

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M8 - 4 broches - PVC 5m

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Telemecanique Cabling components
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle coudé M8, 4 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
Etat LED	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	4,6 mm
Composition du câble	4 x 0,25 mm ²
Isolement	PVC
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V CA 75 V CC
Courant nominal (In)	3 A
Résistance de contact	5000 µΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,195 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP67 IP65
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-25...80 °C statique
Température ambiante de stockage	-25...80 °C

Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	0,174 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,200 dm
Largeur de l'emballage 1	1,700 dm
Longueur de l'emballage 1	1,700 dm

Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------