

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - sans perçage

XAPA4100

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XAP
Type de produit ou équipement	Poste de commande vide avec charnières
Nom de l'appareil	XAPA
Taille de la plaque avant du produit	151 x 241 mm
Profondeur utile	83 mm
Nombre de découpes	Non percé
Couleur de la base du boîtier	Gris
Couleur du capot	Gris
Matière	Polyester renforcé avec des fibres de verre
Entrée de câble	Non percé
Montage de l'appareil	Affleurant
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529 IP69 se conformer à NF C 20-010 IP69K
Résistance aux agents chimiques	Résistance élevée aux acides Résistance élevée à tous les solvants Résistance élevée aux bases Résistance élevée au diesel Résistance élevée aux sels minéraux Résistance élevée aux huiles et aux graisses Résistance élevée au pétrole Résistance élevée à l'eau de mer

Complémentaires

Poids du produit	0,89 kg
Tenue à la flamme	M3 se conformer à CSTB VO se conformer à UL 94

Environnement

Traitement de protection	TH TC
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à CEI 60536 Classe II se conformer à NF C 20-030
Tenue au feu	850 °C se conformer à NF C 20-455 960 °C se conformer à CEI 92

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,400 cm
Largeur de l'emballage 1	16,600 cm
Longueur de l'emballage 1	24,400 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,056 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,708 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	32
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	52,188 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again




Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Technical Illustration


Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Avantages techniques
Harmony XAP



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caractéristiques

Harmony XAP



Boîtes à boutons vides pour l'assemblage par le client avec 1 à 10 trous selon le modèle



Offre métallique pour une utilisation dans une large gamme d'environnements



Simplicité d'utilisation, flexibilité et robustesse



Compatibilité totale avec les gammes de boutons poussoirs Harmony XB4 et Harmony XB5



Boîtiers en alliage de zinc ou d'aluminium, pré-perçés ou non percés



Image of product / Alternate images

Alternative





