

har-flexicon TSPH-1 T32 OR 1000pcs/reel



图片仅用于说明。请参考产品描述。

| | |
|--------|---|
| 订货号 | 14 01 010 0101 169 |
| 规格 | har-flexicon TSPH-1 T32 OR 1000pcs/reel |
| 浩亭电子目录 | https://harting.com/14010100101169 |

标识

| | |
|----|---------------|
| 类别 | 连接器 |
| 系列 | har-flexicon® |
| 原件 | PCB接线端子 |

版本

| | |
|------|----------------------------|
| 接线方式 | 推入弹式簧笼接线 回焊焊接接线方式 (SMT) |
| 连接方式 | PCB至电缆 |
| 针数 | 1 |
| 包装内容 | 每卷1000根 |

技术参数

| | |
|-------------|--|
| 导体截面积 | 0.2 ... 1.5 mm ² |
| 导体截面积 [AWG] | AWG 24 ... AWG 16 |
| 插针排 | 1 |
| 额定电流 | 9 A |
| 污染等级 | 3 |
| 传输特性 | Cat. 6A E _A 级, 到 500 MHz |
| 数据速率 | 10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 10 Gbit/s |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 极限温度 | -40 ... +105 °C |

技术参数

| | |
|-----|---------------|
| 绝缘组 | I (600 ≤ CTI) |
|-----|---------------|

材料特性

| | |
|------------------|----------------------|
| 材料(插芯) | 聚邻苯二甲酰胺 (PPA) |
| 颜色(插芯) | 橙 |
| 材料 (插针) | 铜合金 弹簧钢 |
| 表面 (插针) | Sn 界面端 Sn 接线端 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
| RoHS | 符合 |
| ELV 状态 | 符合 |
| China RoHS | e |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) |
| 包含危险等级的要求集 | R26 |

规格和认证

| | |
|----------|---|
| UL / CSA | UL 1059 XCFR2.E314677 CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677 |
| PROFINET | 有 |

商业数据

| | |
|-------------|-------------------|
| 包装尺寸 | 1,000 |
| 原产国 | 中国 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
| GTIN | 5713140280038 |
| eCl@ss | 27460201 印刷电路板连接器 |
| ETIM | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 |