

ECO PRO CL A 30 W 240 V E27

HALOGEN ECO PRO CLASSIC A | Halogenlamper, klassisk normal form



Bruksområder

- Generell belysning
- Beskyttelse mot fukt
- Inngangsbelysning
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

Produktfordeler

- Enkel direkte erstatning for konvensjonelle glødelamper
- Det samme behagelige kvalitetslyset som fra en glødelampe
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Inneholder ikke kvikksølv
- UV-filter

Produktegenskaper

- 100 % dimbar
- Perfekt fargegjengivelse ($R_a : 100$)
- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t



Teknisk data

Electrical data

Nominell effekt	30.00 W
Nominell spenning	240 V
Konstruksjonseffekt (watt)	30.00 W
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W
Effektfaktor λ	1.00
Energy consumption	30 kWh/1000h


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	405 lm
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Varmhvit
Angitt lysytelse	405 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0.80

Light technical data

Starttid	0.0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0.00 s

Dimensions & weight



Product line drawing

Diameter	55.0 mm
Total lengde	97.0 mm
Lengde	94.0 mm

Produkt datablad

Lys senter lengde	73.0 mm
Ytterkolbe	A55

Colors & materials


Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Lifespan

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000 ¹⁾

¹⁾ Ved 1 sekund på / 1 sekund av

Additional product data



Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	E27
------------------------------	-----

Capabilities

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes

Certificates & standards

Produkt datablad

Energy efficiency class	D
--------------------------------	---

Country specific categorizations

ILCOS	HSGSA/C/UB-30-240-E27-73
Ordreferanse	64542 A PRO 30W

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-Code	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321998583	-	-	4730182	-

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4008321998583	ECO PRO CL A 30 W 240 V E27		56 mm x 56 mm x 97 mm	0.30 dm ³	34.20 g
4008321998590	ECO PRO CL A 30 W 240 V E27	NO: VS 20	234 mm x 105 mm x 286 mm	7.03 dm ³	794.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For et utvidet utvalg for land utenfor EU se

▶ www.osram.com

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.