


## Han RJ45 module, female gender changer



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 001 4721
规格	Han RJ45 module, female gender changer
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09140014721">https://harting.com/09140014721</a>

### 标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® RJ45 模块
模块尺寸	单模块
模块介绍	转接口 用于预制网线
特点	适用于所有 PoE 版本

### 版本

公母类型	母头
针数	8

### 技术参数

额定电流	1 A
额定电压	50 V
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	30 V
传输特性	Cat. 6A E <sub>A</sub> 级, 到 500 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s

## 技术参数

绝缘阻抗	>10 <sup>10</sup> Ω
极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥500

## 材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC) 锌压铸，镀镍
颜色(插芯)	RAL 7032 ( 卵石灰 )
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate 铅
ECHA SCIP 编号	1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
认证	DNV GL

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	10 g
原产国	德国

## 商业数据

欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140019492
eCl@ss	27440218 工业连接器的模块 ( 数据 )
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552