



FRANÇAIS

Fiche technique

Armoire à outils RS Pro et kit de module d'outils

Code commande : 125-3046

Système de verrouillage central

Plan de travail encastré

Glissières à roulement à billes télescopiques, à faible friction, tiroirs entièrement extensibles


Support latéral pour flacons d'aérosol, etc.

Système de verrouillage intelligent sur chaque tiroir, empêchant toute ouverture accidentelle en déplacement


A l'épreuve de l'huile pour une utilisation intensive
roues en caoutchouc



Dimensions :



Armoire à outils à 7 tiroirs



Spécifications :

- Acier de qualité supérieure
- Finition à revêtement poudré antirayures électrostatique
- Roulettes d'utilisation intensive : deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes
- Système Smart-Lock
- Frein d'urgence

Caractéristiques :

- Tiroirs entièrement extensibles pour un accès facilité
- Plan de travail encastré avec tapis de haute qualité
- Glissières à roulement à billes télescopiques, faible friction
- Compartiments de support



FRANÇAIS

Jeu d'outils de mesure et de coupe 6 pièces



- Cisailles pour électriciens 145 mm
- Cisailles droites de 250 mm
- Couteau à lame rétractable cassable de 18 mm
- Mètre ruban de 5 mètres
- Règle en acier inoxydable de 300 mm
- Jauge d'épaisseur métrique 20 lames

11 pièces standard et Jeu de limes à aiguille



- Limes de 200 mm : bâtarde, à main, demi-ronde, ronde, carrée, tiers-point
- Limes à aiguille de 160 mm, plate, à main, demi-ronde, ronde, carrée, tiers-point

Jeu de tournevis et embouts à tête fendue/PZ de 39 pièces



- Tournevis à tête plate 3 x 75 mm
- Tournevis à tête plate 4 x 100 mm
- Tournevis à tête plate 5,5 x 125 mm
- Tournevis à tête plate 6,5 x 150 mm
- Tournevis Pozidriv pz1 x 80 mm
- Tournevis Pozidriv pz2 x 100 mm
- Testeur de tension isolé VDE
- Embouts à tête plate 4, 5,5, 6,5 mm
- Embouts Phillips ph1 (x2), ph2 (x3), ph3
- Embouts Pozidriv pz1 (x2), pz2 (x3), pz3
- Embouts Torx T10, T15, T20 (x2), T25, T27, T30 (x2), T40
- Embouts hexagonaux 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
- Porte-embout pour outil électrique 1/4 pouce x 60 mm

Jeu de 2 pinces à sertir et à dénuder



- Pinces à dénuder automatiques 205 mm
- Pince à sertir automatique 220 mm



FRANÇAIS

Jeu de 29 embouts pour douille 1/2" Torx/Hex/XZN



- 8 x douilles et embouts courts Torx (T20 à T60)
- 4 x douilles et embouts longs Torx (T30 à T50)
- 7 x douilles et embouts à six pans courts (5 à 14 mm)
- 4 x douilles et embouts à six pans longs (6 à 12 mm)
- 5 x douilles et embouts courts XZN (M05 à M12)

Jeu de pinces à riveter manuelles 5 pièces



- 1 x clé à six pans en L, à bras court (2,5 mm)
- Pince à riveter manuelle
- 20 rivets de 2,4 mm
- 20 rivets de 3,2 mm
- 20 rivets de 4,0 mm
- 20 rivets de 4,8 mm

Jeu de 23 douilles 1/2" avec cliquet



- Cliquet réversible à déclenchement rapide
- Rallonges (125 et 250 mm)
- Cardan
- Poignée en T coulissante (250 mm)
- Douilles 6 pans 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Module EVA



- Compartiments en mousse rouge vif
- Conçus pour faciliter le retrait régulier des outils des tiroirs



FRANÇAIS

Jeu de pinces à poignée souple 3 pièces



- Pinces universelles 180 mm
- Pinces coupantes diagonales 160 mm
- Pinces à bec long 160 mm

Jeu de clés mixtes à cliquet de 12 pièces



- Adaptateurs pour embases 1/4, 3/8, 1/2 pouce
- Adaptateur d'embout 1/4 pouce

Jeu de clés à six pans avec poignée en T et à bille de 15 pièces



- Jeu de clés à six pans à tête sphérique de 9 pièces avec une finition polie livré complet dans un caddy en plastique pour un transport facile. Tailles fournies : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Jeu de clés à six pans avec poignée en T de 6 pièces avec pointes phosphatées pour plus de robustesse et une meilleure protection contre la corrosion. Tailles fournies : 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
- Clés mixtes 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm



- Pince coupante à tête ovale 110 mm
- Pince à bec effilé court 120 mm
- Pince à bec effilé longue 140 mm
- Brucelles de précision en acier inoxydable 115 mm
- Tournevis à tête plate 1,5 x 60 mm
- Tournevis à tête plate 2,0 x 60 mm
- Tournevis à tête plate 2,5 x 80 mm
- Tournevis à tête plate 3,0 x 80 mm
- Tournevis cruciforme ph00 x 60 mm
- Tournevis cruciforme ph0 x 60 mm

Jeu de douilles et clés à six pans 1/4 pouce de 52 pièces



- Clé à cliquet à entraînement réversible à libération rapide
- rallonge à emmanchement à entraînement
- cardan à entraînement
- poignée coulissante en T à entraînement
- rallonge carrée
- Douilles 6 pans 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm
- Douilles 6 pans profondes 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm
- Embouts pour douille TORX à entraînement T10, T15, T20, T25, T30, T40
- Embouts pour douille à six pans creux à entraînement 3, 4, 5, 6, 8 mm
- Embouts pour douille fendue à entraînement 5,5 mm
- Embouts pour douille cruciforme à entraînement ph2
- Embouts pour douille Pozidriv à entraînement pz2
- Jeu de clés à 6 pans en L 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm de 9 pièces

Jeu de 3 pinces-étaux et clé à molette



- Pinces de pompe d'eau de 250 mm
- Pinces-étaux 240 mm
- Clé à molette 250 mm

Jeu de 4 pinces Circlip



- Pince à circlips externe (droite avec ressort) 180 mm
- Pince à circlips interne (courbe avec ressort) 180 mm
- Pince à circlips interne (droite) 180 mm
- Pince à circlips externe (courbe) 180 mm

Jeu de clés mixtes de 16 pièces



- Clés mixtes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm

Jeu de 7 tournevis isolés à tête plate/PH



- Tournevis à tête plate isolés VDE 3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- Tournevis cruciformes isolés VDE PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
- Testeur de tension VDE

Jeu de pinces isolées VDE, 3 pièces



- Pince universelle isolée VDE 180 mm
- Pince coupante diagonale isolée VDE 160 mm
- Pince à bec long isolée VDE 160 mm