

特点

- 超薄和紧凑型主体
- 该泛光灯由铝和钢化玻璃制成
- 110°光束角
- 可调支架
- led 灯泡提供 4000K 色温、可转换 至冷白光
- led 灯具提供高达 90% 的能效 比传统卤素灯泡或白炽灯泡更好
- 适合室外使用

**RS Pro 灯、 2 led 、 160 w 、
12800 → 14400lm 、 IP65 85
→ 265 v**

RS 号: 872-4136



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 泛光灯是一种优质的大功率 LED 灯。您可用随附的安装支架将它悬挂在墙壁或天花板上。防护等级为 IP65，适合室内和室外使用。我们的 LED 泛光灯的能效等级为 A+，节能效果出色。

一般规格

泛光灯类型	室外
led 数量	2
亮度	12800lm 至 14400lm
流明效率	>30w/w 80lm 至 90lm (带
浅色	冷白色
色温	6500K
光束角	120°
外壳材料	铝
外壳颜色	黑色
应用	仓库、停车场、人行道、施工区、公园和花园、家庭安全

电气规格

功率	160W
电压	85 → 265 V
频率范围	50Hz 至 60Hz
灯类型	LED
太阳能电池板	否
使用寿命小时数	50000h
灯具效率 (%)	>90%

机械规格

尺寸	610mm x 115mm x 292 毫米
高度	610mm
宽度	115mm
深度	292mm

操作环境规格

工作温度范围:	-30°C 至 60°C
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	60°C

保护类别

ip 等级	IP65
-------	------

认证

合规性 / 认证	EN61340
符合标准	ce 、 dlc 、 fcc 、 符合 rohs 标准、 ul
eu 能效等级	a+

