



Pushing Performance
Since 1945

Han 32A-Dust Protect. Cover-f. Easy-Lock



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 20 032 5405
规格	Han 32A-Dust Protect. Cover-f. Easy-Lock
浩亨电子目录	https://harting.com/09200325405

标识

类别	附件
上壳/底座系列	Han A [®]
附件种类	保护盖
附件介绍	用于不封底安装底座 用于表面安装底座

版本

尺寸	32 A
锁定类型	双锁扣

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65

材料特性

材料 (上壳/底座)	金属
材料(密封件)	NBR
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R1 (HL 1-3)
	R7 (HL 1-3)

规格和认证

认证	DNV GL
----	--------

商业数据

包装尺寸	1
净重	31 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140040274
eCl@ss	27440208 工业插头连接套
ETIM	EC002314
UNSPSC 24.0	39121467