



### Frette spiralée

- SBPTFE, PTFE


Les frettes spiralées SBPTFE sont destinées à des applications avec des fortes contraintes chimiques et des températures extrêmes.

#### Principales caractéristiques

- Organise et protège les câbles et gaines
- Excellente protection à la flamme
- Auto-extinguible selon l'UL94 V0
- Parfaite pour du rétro-fitting
- Dérivation de câbles possible à n'importe quel point
- Large gamme de diamètres et de couleurs



Frette spiralée SBPTFE, idéale pour les conditions extrêmes.



<b>MATIÈRE</b>	Polytétrafluoréthylène (PTFE)
<b>Températures d'utilisation</b>	-60 °C à +260 °C, en pointe +350 °C
<b>Tenue au feu</b>	Auto-extinguible UL94 V0



RÉFÉRENCE	Ø nominal	Epais. paroi (WT)	Pas (P)	Ø min. toron	Ø max. toron	Couleur	Long. du rouleau (m)	Article
SBPTFE1.5	1,5	0,5	6,0	1,6	8	Naturel (NA)	5 m	161-45000
SBPTFE4	4	0,7	7,8	5	20	Naturel (NA)	5 m	161-45100
SBPTFE9	9	1,0	12,5	10	100	Naturel (NA)	5 m	161-45200

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.  
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.