


chape à rotule SGS-M6

N° de pièce: 9254

★ Programme standard

avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable sur palier sphérique (côté tige), selon DIN ISO 8139.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	M6
Selon la norme	ISO 12240-4
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	29 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau bague extérieure	Laiton
Matériau corps	Acier zingué
Matériau bague intérieure	Acier
Matériau écrou	Acier zingué