

E12643



Câble avec prise femelle


ADOGX050MSS0010H05

article arrêté

Date d'arrêt: 03/31/2026

Article de remplacement: EVCA17

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Version		Câble de puissance, codage L
Application		Applications industrielles / automatisation industrielle
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	63 DC
Courant de sortie total	[A]	16
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	2174
Dimensions	[mm]	49 x 15,6 x 15,6
Matière du corps		TPE
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E12643



Câble avec prise femelle

ADOGX050MSS0010H05

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PVC/PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
WH =	blanc
BU =	bleu
BK =	noir
GY =	gris