



Presentazione

Gamma prodotto	Odace
Tipo prodotto	Rocker centre plate with LED
Applicazione	Switch
Prodotto per applicazioni specifiche	For RL and special loads
Sorgente luminosa	LED
Tipo di imballo	Paint cover
Quantità per confezione	Set da 5

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Numero di interruttori	1
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Finitura superficie	Lucido
Materiale	PC: visor Thermoplastic ABS-UV stabilised: piastra copertura
Diametro	51 mm
Profondità	8,5 mm
Peso netto	0,005 kg
Canale mirato	Professionale
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Temperatura ambiente	5...45 °C
Norme di riferimento	EN 60669-1 2006/95/EEC
Certificazioni prodotto	N[RETURN]NF
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si

Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio