



Presentazione

Gamma	PratiKa
Tipo di prodotto o componente	Presca mobile
Nome abbreviato	PratiKa fast
Categoria spina, presca	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	2P+T
Tipo di rete	CA
Presca standard	Industriale

Caratteristiche tecniche

Forma	Diritto
Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	200...250 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	6 h
Materiale spina, presca	Tecnopolimero autoestinguente alloggiamento :
Materiale contatti	Ottone spinotti :
Collegamenti - morsetti	Connessione rapida
Sezione cavi	1...2,5 mm ²
Diametro esterno cavo	8...15 mm
Entrata cavo	Collarino cavo
Tipo di filetto	Pg 21
Peso prodotto	0,198 kg
Altezza	84 mm
Larghezza	84 mm
Profondità	142 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Blu

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60309-1
----------------------	-------------

IEC 60309-2

Grado di protezione IP	IP67 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a EN 62262
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s) -25...40°C

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------