

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013 vad gäller energimärkning av elektroniska bildskärmar

	Parameter	Parametervärde och precision			Enhet
1.	Leverantörens namn eller varumärke.	ABUS Security Center			
	Leverantörens adress.	Compliance, Linker Kreut- hweg 5, 86444 86444, Af- fing, DE			
2.	Modellbeteckning	TVAC10002			
3.	Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)	A			
4.	Effektbehov i påläge för SDR	10,0			W
5.	Energieffektivitetsklass för HDR (High Dynamic Range)	A			
6.	Effektbehov i påläge för HDR, om sådan finns	12,0			W
7.	Effektbehov i frånläge, i tillämpliga fall	2,0			W
8.	Effektbehov i standbyläge, i tillämpliga fall	e.t.			W
9.	Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge, i tillämpliga fall	0,0			W
10.	Kategori av elektronisk bildskärm	Datorskärm			
11.	Höjd-breddförhållande	4	:	3	
12.	Skärmupplösning	1 024	x	768	pixels
13.	Skärmdiagonal	26,4			cm
14.	Skärmdiagonal	10			tum
15.	Synlig bildskärmsarea	10,0			dm²
16.	Bildskärmsteknik	LED LCD			
17.	Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig	Nej			
18.	Sensor för taligenkänning tillgänglig	Nej			
19.	Närvarosensor tillgänglig	Nej			
20.	Bilduppdateringsfrekvens (standard)	60			Hz
21.	Minsta garanterad tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)	2			År
22.	Minsta garanterad tillgång till reservdelar (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)	2			År
23.	Minsta garanterade produktsupport	3			År
	Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti	3			År
24.	Typ av strömförsörjning (nätaggregat)	Internt			
25.	Ej standardiserat externt nätaggregat (som finns med i förpackningen)				
	i	-			
	ii	Ingående spänning	-		V
	iii	Utgående spänning	-		V

26.	Standardiserat externt nätaggregat (eller lämpligt sådant om det inte finns med i produktens förpackning)		
<i>i</i>	-		
<i>ii</i>	Krav på utgående spänning	-	V
<i>iii</i>	Krav på utgående strömstyrka (minimum)	-	A
<i>iv</i>	Krav på strömmens frekvens	-	Hz

EPREL-registreringsnummer: 2562414 Modell utsläppt på unionsmarknaden från 17/11/2025.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2562414
Leverantör: ABUS Security Center GmbH & Co. KG (Till verkare)		Webbplats: https://abus.com
Kundsupport: Namn: Compliance E-postadress: material.compliance@abus-sc.com Adress: Linker Kreuthweg 5 86444 86444, Affing Tyskland		
		Webbplats: www.abus.com Telefon: 08207 959900