


## Han Domino Pneumatic cube (MF.2)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 931 2001
规格	Han Domino Pneumatic cube (MF.2)
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09149312001">https://harting.com/09149312001</a>

### 标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® Domino Pneumatic Cube
模块尺寸	Domino 模块
模块介绍	大凸片

### 版本

公母类型	公头 母头
针数	1
详细资料	请单独订购插针

### 技术参数

极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥10,000

### 材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	蓝
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e

## 材料特性

REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## 商业数据

包装尺寸	2
净重	0.004 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140185302
eCl@ss	27440220 工业连接器(气动)模块
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552