

Han B Base Panel 4 Pegs Metal Cover



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 30 024 0317
规格	Han B Base Panel 4 Pegs Metal Cover
浩亭电子目录	https://harting.com/09300240317

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han [®] B
上壳/底座类型	不封底安装底座
上壳/底座介绍	带金属保护盖
型	低结构

版本

尺寸	24 B
锁定类型	双锁扣 (上壳)
应用领域	用于工业连接器的标准上壳/底座

技术参数

拧紧力矩	1 Nm M4固定螺栓
极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面 (上壳/底座)	粉末涂层



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

颜色 (上壳/底座)	RAL 7037 (土灰)
材料(密封件)	NBR
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍 汞
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

规格和认证

认证	CE DNV GL
----	--------------

商业数据

包装尺寸	1
净重	171 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140046900
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466