



E.306A30R E.306A - Clés dynamométriques électroniques à lecture de couple avec cliquet



- Précision : $\pm 2\%$ entre 20% et 100% de la capacité de la clé.
- Mode de mesure : pic ou suiveur.
- Unité de mesure : N.m, lbf.ft, lbf.in et Kg.cm.
- Attachements : 9 x 12 et 14 x 18 mm.
- Clés numérotées et livrées avec un certificat d'étalonnage ISO 6789.
- Préréglage possible de 9 valeurs de couple et/ou angle.
- Mémoire 250 valeurs avec liaison PC USB.
- Livrées avec cliquet en coffret plastique et plateau mousse.

.....
L [mm]: 390

.....
Capacité [N.m]: 1,5 - 30,0

.....
Carré ["]: 1/4

.....
Cliquets: R.372

.....
Dimensions [mm]: 575 x 73 x 115

.....
[kg]: 1,604