

## 特点

- 陶瓷管形
- T 速度等级
- 5 mm x 20 mm 保险管尺寸

## RS Pro 6.3a 陶瓷熔断器、 5 x 20mm 、 speed t

RS 号: 563-396



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 防浪涌陶瓷管形熔断器，设计为可防止损坏电气设备。这些熔断器允许电流流过，直到电流达到熔断器额定值，随后它会熔断并使电流停止。此系列的陶瓷管形熔断器尺寸是 5 x 20 mm，为 T 速度等级。

一般规格

导联线	镀锡引线铜、直径 Ø0.8mm μ m
保险丝转速	t
主体材料	陶瓷
应用	工业、商业、家庭 / 住宅、汽车

电气规格

额定电流	6.3A
额定电压	250V 交流

机械规格

保险丝尺寸	5mm x 20mm
总长度	20mm
直径	5mm

操作环境规格

最高工作温度	125°C
--------	-------


最低工作温度	-55°C
--------	-------

认证

合规性 / 认证	semcko 、 bsi 、 、 csa
----------	----------------------



**Drawing (mm):**



**Electrical Characteristic:**

Rated Current	1.5In		2.1In		2.75 In		4 In		10 In	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
500mA ~800mA	60 min	30 min	250 ms	80 sec	50 ms	5 sec	5 ms	150 ms		
1A~3.15A	60 min	30 min	750 ms	80 sec	95 ms	5 sec	10 ms	150 ms		
4A~6.3A	60 min	30 min	750 ms	80 sec	150 ms	5 sec	10 ms	150 ms		
8A~12A	30 min	30 min	750 ms	80 sec	150 ms	5 sec	10 ms	150 ms		