

FI / Protection des personnes Multiprise 4 prises avec interrupteur (type E)

Réf.: 0221x02042301 (1,5 m câble) | 0221x02042303 (3 m câble)



Profilé en plastique robuste, gris

Prises intégrées (tournées à 90°), rondes

Espacement extra large entre les prises: 64 mm

Câble d'alimentation de 1,5 m avec fiche coudée (en option avec câble de 3 m)

Protection des personnes grâce à un disjoncteur différentiel 30 mA


Protection accrue contre les contacts grâce à l'utilisation d'un obturateur

Embouts avec possibilité de fixation



FI / Protection des personnes Multiprise 4 prises avec interrupteur (type E)

Données techniques

3.600 W Puissance	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Tension nominale	16 A Courant nominal
Câble d'alimentation: H05VV-F 3G 1,5 mm² Fiche: CEE 7/7 fiche type EF, coudé Prises de courant: Prise de terre type E (contact de terre central) Interrupteur : bipolaire, lumineux (rouge) Consommation électrique de l'interrupteur : < 0,5 W Protection des personnes : disjoncteur différentiel (30 mA) Indice de protection: IP20		  
 (Illustration similaire)		
Réf. 0221x02042301 (1,5 m câble) Réf. 0221x02042303 (3 m câble)	EAN 4012096004974 UC 10 EAN 4012096012276 UC 10	462 x 74 x 47 mm Dimensions (L x l x H) 454 mm Entraxe de fixation (X)