

## Tube dimensions en mm -TU TU0425G4-20

### Fiche technique

#### General series information

- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 2 à Ø 16 mm.
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C.
- 29 variations de couleurs.

#### Spécifications standards

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Taille                             | 0425 (Diam. ext. Ø4 diam. int. Ø2.5) |
| Couleur                            | G4 (Vert Foncé)                      |
| Longueur du rouleau                | 20 m                                 |
| Longueur de la bobine              | Sans                                 |
| Suffixe                            | Sans                                 |
| Pression du fluide                 | Air, Eau                             |
| Température ambiante max.          | 60 °C / 40 °C Pour l'eau             |
| Température ambiante min.          | -20 °C (Sans gel) / 0 °C pour eau    |
| Nombre de connecteurs pneumatiques | 2 pcs.                               |
| Pression maxi. à 20°C              | 0.8 MPa                              |
| Poids                              | 0.188 Kg                             |

## Information supplémentaire

Catalogue

[TU-29COLOR-A\\_FR.pdf](#)