

产品参数表

规格



Ethernet Modbus TCP/IP , 10/100M波特率, 1 RJ45 以太网 口 , 内存卡插槽

BMXNOE0100

主要信息

产品系列	Modicon M340 自动化平台
产品类型	TCP/IP以太网网络模块
概念	Transparent Ready
集成连接类型	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 根双绞线 透明 可用 等级B30
保护处理	TC

补充信息

通讯服务	带宽管理 数据编辑器 (通过 PC 终端) FDR服务器 支架观察器 SNMP 网络管理员 全局数据 I/O 扫描 Modbus TCP 消息发送 网络服务器可配置
以太网端口	10BASE-T/100BASE-TX
内存说明	提供的闪存卡 (BMXRWSC016M)
内存使用量	应用程序保存 激活标准的 Web 服务器
供电电源	通过机架的内部电源
标识	CE
本地信号指示	1 个LED (绿色) for 以太网激活 (ETH ACT): 1 个LED (绿色) for 处理器运行 (RUN): 1 个LED (绿色) for 以太网网络状态 (ETH STS): 1 个LED (红色) for 数据速率 (ETH 100): 1 个LED (红色) for 内存卡故障 (CARD ERR): 1 个LED (红色) for 处理器或系统故障 (ERR):
控制类型	RESET 按钮 冷起动
电流消耗	90 mA 在...上 24 V 直流
模块分类	标准
净重	0.2 kg

环境

运行温度	0...60 °C
相对湿度	10...95 % 无冷凝
IP 等级	IP20
符合指令	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility

免责声明：本文档不构成或不可用于确定使用产品的适用性或兼容性

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.100 cm
Package 1 Width	11.000 cm
Package 1 Length	11.500 cm
Package 1 Weight	235.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	3.868 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[支持](#)

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟RoHS指令

主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)

中国 RoHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)

环境披露

[产品环境文件](#)

Weee

该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。


流通资料

[产品使用寿命终期信息](#)

尺寸图

安装在机架上的模块

尺寸



- (1) 带可移除端子块（笼式、螺纹型或弹簧式）。
- (2) 带 FCN 连接器。
- (3) AM1 ED 导轨上：35 毫米宽，15 毫米深。仅适用于 BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H 机架。

机架型号	a (毫米)	a (英寸)
BMXXBP0400 和 BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 和 BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 和 BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 和 BMXXBP1200H	503.2	19.81

Image of product / Alternate images

Alternative



