

Câble adaptateur MHL HDMI passif - Micro USB vers HDMI

Product ID: MHDPM3M



Le câble MHL™ passif Micro USB vers HDMI® MHDPM3M de 3 m vous permet de connecter votre smartphone, tablette PC ou autre appareil mobile compatible MHL à votre écran HDTV, moniteur ou projecteur MHL.

Ce câble durable offre une solution plug-and-play simple qui permettra de visionner le contenu (photos, audio et vidéo) d'un appareil mobile compatible MHL sur un grand écran et avec un système home cinéma.

Offrant qualité et commodité, ce câble MHL vers HDMI prend en charge une résolution vidéo de 1080p et une sortie audio numérique 7.1 voies, tout en chargeant votre appareil mobile lorsqu'il est en mode MHL et connecté à votre écran compatible MHL.

Le câble MHL MHDPM3M bénéficie de la garantie à vie StarTech.com, pour une fiabilité assurée.

Remarque : Ce câble étant passif, votre appareil mobile, ainsi que votre écran HDTV, moniteur ou projecteur doivent être compatibles MHL. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de vos appareils et/ou visiter le site Web du consortium MHL pour consulter une liste des [Produits compatibles MHL](#). Ce produit ne fonctionnera pas avec les appareils dotés d'un connecteur MHL à 11 broches, comme les modèles Samsung S3 et S4.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Branchez votre appareil compatible Mobile High-Definition Link (lien mobile haute définition) (MHL™) à un téléviseur, un écran ou un projecteur MHL via HDMI
- Visionnez des vidéos avec audio ou partagez des images sur un grand écran compatible HDMI et MHL
- Chargez votre appareil mobile Micro USB alors qu'il est connecté à votre écran compatible MHL

Features

- 1 connecteur Micro USB « B » mâle
- 1 connecteur HDMI mâle
- Sortie vidéo 1080p
- Prise en charge audio numérique
- Télécommande TV sur votre appareil mobile avec téléviseurs HDTV avec prise en charge CEC
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Matériel	Warranty	Lifetime
	Placage du connecteur	Or
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Résolutions numériques max.	1080p à 60 Hz
	Spécifications audio	Son surround 7.1
	Video Revision	MHL 2.0
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	24/30 AWG
	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.3 in [8 mm]
	Largeur du produit	0.5 in [12 mm]
	Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
	Longueur du produit	9.8 ft [3 m]
	Poids du produit	4.4 oz [124 g]
	Style de connecteur	Droit
Informations d'emballage	Poids brut	4.7 oz [132 g]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble MHL passif 3 m

Product appearance and specifications are subject to change without notice.