

产品参数表

规格



TeSys Deca外部操作手柄 (适用于GV2P/L), 红色手柄, 红色面板, 不带脱扣指示, IP65

GV2APN04

主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	GV2AP
产品类型	旋转手柄套件
附件/独立安装部件类别	控制附件
手柄颜色	红色
前面板颜色	黄色

补充信息

产品适用范围	GV2P GV2L
旋转手柄挂锁	OFF 位置挂锁
旋转手柄安装类型	延伸
有关锁的描述	1至最多3把挂锁
背面至门的距离	140...250 mm
净重	0.3 kg

环境

产品认证	CULus
IP 保护等级	"IP65"

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.500 cm
Package 1 Width	9.000 cm
Package 1 Length	37.000 cm
Package 1 Weight	335.000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm

Package 2 Weight

4.420 kg

合同保修

保修单

18 months

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

[环境数据说明 >](#)

环境足迹

[环境披露](#)

[产品环境文件](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装

是

无塑料包装

否

欧盟RoHS指令

符合例外情况

SCIP编号

66ab381c-81b1-42a8-ae7a-
ce3f5adb691a

REACH法规

[REACH 声明](#)

中国RoHS法规

[中国 ROHS 声明](#)

Use Again

重新包装和再制造

循环配置文件

[产品使用寿命终期信息](#)

WEEE




产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱

回收


No

Dimensions Drawings

Mounting of External Operator GV2APN01, GV2APN02 or GV2APN04 for Motor Circuit Breakers GV2L



Door cut-out



(1) For IP65 only.

Image of product / Alternate images

Alternative



