

CARATTERISTICHE

- Vite autofilettante a testa esagonale
- Acciaio zincato per la protezione anticorrosione in applicazioni interne
- Testa della flangia per distribuire il carico
- A norma DIN 7504

Vite autoforante in acciaio zincato lucido M5.5 x 19mm RS Pro

Codice RS: 546-5878



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Dal marchio di fiducia RS Pro, queste viti autoperforanti in acciaio zincato e passivato offrono tutti i vantaggi associati alle viti autofilettanti standard ma sono in grado di praticare i propri fori pilota nella lamiera fino a 5mm di spessore. Poiché è dotato di una testa a flangia, non richiede una rondella per distribuire la pressione del dado.

Specifiche generali

Tipo di trasmissione	Esagonale
Forma della testa	Rondella esagonale
Applicazioni	Lamiere leggere e pesanti, plastiche morbide, riscaldamento e condizionamento d'aria, settori della fabbricazione di metallo e fibra di vetro

Specifiche meccaniche

Lunghezza metrica	19mm
Materiale	Acciaio
Dimensione filettatura (mm)	5.5mm
Dimensione filettatura (metrica)	M5.5
Fine	Zincato lucido

Omologazioni

Conformità/certificazioni	DIN 7504-N.
----------------------------------	-------------



RS Part No.	Thread Size	Length
5465806	4.2mm	13mm
5465812	4.2mm	19mm
5465834	4.8mm	16mm
5465856	4.8mm	19mm
5465862	4.8mm	25mm
5465878	5.5mm	19mm
5465884	5.5mm	25mm
5465890	5.5mm	32mm
5465913	5.5mm	38mm
5465929	6mm	60mm
5465935	6mm	1/2in
5465941	6mm	3/4in
5465957	8mm	3/4in
5465979	8mm	1/2in
5465985	8mm	1in
5466001	10mm	3/4in
5466017	10mm	1in

