

## Tube dimensions en mm -TU TU0805BU3-100

### Fiche technique

#### General series information

- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 2 à Ø 16 mm.
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C.
- 29 variations de couleurs.

#### Spécifications standards

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Taille                             | 0805 (Diam. ext. Ø8 diam. int. Ø5.) |
| Couleur                            | BU3 (Bleu Moyen)                    |
| Longueur du rouleau                | 100 m                               |
| Longueur de la bobine              | Sans                                |
| Suffixe                            | Sans                                |
| Pression du fluide                 | Air, Eau                            |
| Température ambiante max.          | 60 °C / 40 °C Pour l'eau            |
| Température ambiante min.          | -20 °C (Sans gel) / 0 °C pour eau   |
| Nombre de connecteurs pneumatiques | 2 pcs.                              |
| Pression maxi. à 20°C              | 0.8 MPa                             |
| Poids                              | 3.770 Kg                            |

## Information supplémentaire

Catalogue

[TU-29COLOR-A\\_FR.pdf](#)