

64156

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogeen koplampen voor vrachtwagens



Toepassingsgebieden

- Koplamp

Productvoordelen

- Kwaliteit van oorspronkelijke apparatuur
- Uitgebreid assortiment
- Betrouwbare kwaliteit

Productkenmerken

- Originele reserveonderdelen

Technische data

Elektrotechnische gegevens


Maximaal vermogen	84 W ¹⁾
Nominale vermogen	70.00 W
Nominale spanning	24 V
Testspanning	28.0 V

¹⁾ Maximaal

Fotometrische data

Kleurtemperatuur	3200 K
Lichtstroom	1750 lm
Luminous flux tolerance	±15 %

Afmetingen



Lengte	42.0 mm
Diameter	11.5 mm
Product gewicht	6.35 g

Levensduur

Levensduur B3	400 h
Levensduur Tc in uren	650 h

Aanvullende product data

Lampvoet	PK22s
----------	-------

Certificaten & normen

ECE Categorie	H3
---------------	----

Land-specifieke indelingen

Productdatasheet

Bestelcode	64156 70W 24V P
------------	-----------------

Land specifieke informatie

Productcode	METEL Code	SEG-Nr.	STK-nummer	UK Org
4050300016535	OSRA64156	8328042	4739963	-

Productdatasheet

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4050300016535	64156	Vouwdoos 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	10.75 g
4050300211237	64156	Bundel 10	102 mm x 56 mm x 82 mm	0.47 dm ³	88.80 g
4050300211244	64156	Verzenddoos 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	983.00 g
4050300565811	64156	Blister 1	79 mm x 30 mm x 118 mm	0.28 dm ³	17.00 g
4050300565828	64156	Verzenddoos 10	108 mm x 145 mm x 225 mm	3.52 dm ³	241.50 g
4050300881461	64156	Onverpakt 1	18 mm x 15 mm x 19 mm	0.01 dm ³	2.50 g
4050300804354	64156	Verzenddoos 245	255 mm x 240 mm x 345 mm	21.11 dm ³	2845.25 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.