

AB622 - Gant PU Cut C13 (Pk12)

Collection: Résistant à la coupure

Gamme: Protection des mains

Matériaux: HPPE, Elastique, Fibre de verre, Polyester

Trempage:

Emballage extérieur: 12

information produit

Notre gant anti-coupure niveau C est parfait pour la protection contre les coupures et les objets tranchants. La doublure sans couture garantit un confort et une dextérité accrue, tandis que la norme EN407 chaleur de contact niveau 1 offre une protection à court terme contre des températures allant jusqu'à 100°C. Ce gant est une version simplifiée de notre gant phare A622, avec un emballage réduit et un marquage unicolore, ce qui en fait un choix plus économique. Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.



Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4X43C)
EN 407 2020 (X1XXXX)

Caractéristiques

- Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
- Résistance à la coupure niveau C
- Doublure de jauge 13 construite pour la durabilité et la précision de l'ajustement
- revêtement en PU lisse
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Certifié CE
- marqué UKCA



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

AB622 - Gant PU Cut C13 (Pk12)

Code Douanier: 6116108091

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/25828-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
AB622G7RS	Gris	58.0	38.0	29.0	0.7050	0.0639	5036146018826	15036108894038
AB622G7RM	Gris	58.0	38.0	29.0	0.7400	0.0639	5036146018819	15036108894021
AB622G7RL	Gris	58.0	38.0	29.0	0.8020	0.0639	5036146018802	15036108894014
AB622G7RXL	Gris	58.0	38.0	29.0	0.8420	0.0639	5036146018833	15036108894045
AB622G7RXXL	Gris	58.0	38.0	29.0	0.9300	0.0639	5036146018840	15036108894052