

FUSE 10,3X85 16A PV - 保险丝

3062772

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062772>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保险丝，10.3 mm x 85 mm，最高至1500 V DC，gPV特性

优势

- 10 x 85小型保险丝用于可靠保护光伏模块及其电缆系统
- 用于额定电压达1500 V DC的PV线路
- 依照IEC 60269-6光伏标准设计

商业数据

订货号	3062772
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z4X
产品关键代码	BE1Z4X
目录页面	页码505 (C-1-2019)
GTIN	4046356657259
单件重量（含包装）	16.29 g
单件重量（不含包装）	15.2 g
原产地	SI

FUSE 10,3X85 16A PV - 保险丝

3062772

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062772>



技术数据

产品属性

产品类型	保险丝
------	-----

电气特性

熔断器	16 A 小型/10.3 x 85 (不带故障显示)
-----	----------------------------

保险丝	
功耗	3.6 W
熔断积分I²t	34.2 A²s
分断积分I²t	352.1 A²s

连接数据

连接符合标准	IEC 60269-6
标称电流	16 A
额定电压	1500 V DC

尺寸

高度	85 mm
直径	10.3 mm

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
----	---------------

标准和规范

连接符合标准	IEC 60269-6
--------	-------------

FUSE 10,3X85 16A PV - 保险丝



3062772

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062772>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062772>

EAC

认证ID: RU C-DE.BL08.B.00724

FUSE 10,3X85 16A PV - 保险丝



3062772

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062772>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27142002
ECLASS-12.0	27142002
ECLASS-13.0	27142002

ETIM

ETIM 9.0	EC002704
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FUSE 10,3X85 16A PV - 保险丝

3062772

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062772>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn