

Scheda dati | Codice articolo: 209-123

Piede di montaggio con vite; avvitabile su morsetti con flange di fissaggio; larghezza 6,4 mm; grigio

<https://www.wago.com/209-123>



Colore: ■ grigio

Dati tecnici

Tipo montaggio	Guida DIN 35
----------------	--------------

Dati geometrici

Larghezza	6,4 mm / 0.252 pollici
Altezza	42,3 mm / 1.665 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	4,8 mm / 0.188 pollici

Dati dei materiali

Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0,035 MJ
Peso	1,8 g

Dati commerciali

PU (SPU)	500 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	CH
GTIN	4017332269513
Numero tariffa doganale	39269097900

Product classification

UNSPSC	39121702
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 209-123



Documentation

Bid Text

209-123	19.02.2019	xml 2.59 KB	
209-123	18.08.2017	doc 23.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 209-123



CAE data

WSCAD Universe
209-123



ZUKEN Portal 209-123



Note di installazione



Morsettiera con flange di montaggio
Avvitatura di un piede di montaggio
(209-123).
(Distanza tra i piedi di montaggio: da 25 a
30 mm circa)

Morsettiera; con flange di montaggio per
guida DIN 35