

Snäppram aluminium A4

Artikelnummer	479623	Antal per säljenhet	1 St
Färg	Silver	EAN per säljenhet	4005546735528
Antal per frp	styck	Bruttovikt per säljenhet	359 G
EAN per basenhet	4005546735528	Ursprungsland	CN



Logotyper och priser



Produktbeskrivning

- Stadig snäppram av aluminium
- Snabbt och lätt att byta motiv tack vare beprövad snäppöppning och stängning av sidoprofilerna
- Lågreflekterande, UV-beständig frontplast
- Slagtålig baksida av polystyren
- Gerade hörn
- Dolda hål för fastskruvning eller upphängning alternativt montering med medföljande självhäftande remsor
- Kan monteras för att användas i stående eller liggande format
- Monteringsmaterial bestående av skruvar, pluggar och fyra självhäftande remsor ingår

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)

240

Snäppram aluminium A4

Utvändig höjd (mm)	329
Utvändig djup / längd	12 mm
Kapacitet / kapacitet (för)	1 Ark
Format / passar format	A4
Format	Stående / liggande
Varumärke	DURABLE
Invändig bredd (mm)	192
Invändig höjd (mm)	279
Ramens bredd (mm)	25
Typ av fastsättning	Självhäftande + Skruvsats
Kan användas på underlag / yta	Diverse ytor
Öppningsbar ram	Ja
Går att läsa från fram- och baksida	Nej
Ramen är likadan från båda håll	Nej
UV-tålig	Upp till 2 år
Reflexfri	Ja
Återanvändbar	Ja
Användningsområde	Inomhus, skyddad utemiljö
Typ av etikett	DURAPRINT®