

UM-ALU 4 FOOT - 底座锁扣



2200974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200974>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

挤压型材外壳，用于DIN导轨的卡脚，包括螺钉



优势

- 铝制挤压型材
- 连接技术多样
- 可以安装在DIN导轨上
- 可提供的长度范围为42.5 mm ... 990 mm，可任意切割至所需长度
- 可提供75 mm和105 mm的总宽度
- 电磁兼容保护

商业数据

订货号	2200974
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ACHDFZ
产品关键代码	ACHDFZ
目录页面	页码744 (C-1-2013)
GTIN	4046356721165
单件重量（含包装）	1.88 g
单件重量（不含包装）	1.85 g
原产地	DE

UM-ALU 4 FOOT - 底座锁扣

2200974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200974>



技术数据

产品属性

产品类型	底座锁扣
外壳类型	挤压型材外壳
壳体系列	UM-ALU
产品系列	UM-ALU
型号	用于DIN导轨的卡脚，包括螺钉

材料规格

外壳材料	PA 6.6-FR
------	-----------

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C

UM-ALU 4 FOOT - 底座锁扣



2200974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200974>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4 FOOT - 底座锁扣



2200974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200974>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn