

幅広いサイズのドリルをご用意



K-493

K-494

## K-5/493/494/495 ドリルセット




K-5/K-495は、ピンバイス(K-501/502)との組み合わせに使える小径サイズのセットで、基板のランド穴加工に適しています。  
K-493は、デスクドリル(K-16/21)に最適なサイズのセット。  
スチールケース入り。  
K-494は、卓上フライス盤(K-280)に最適なフルサイズのセット。  
スチールケース入り。



K-5

K-495

品番	セット内容 mmφ	入組数	重量 g	価格
K-495	0.5/0.6/0.8/1.0/1.2	5	5	2,224円(2,060)
K-5	0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2	7	18	2,689円(2,490)
K-493	1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/ 5.5/6.0/6.5	13	350	6,199円(5,740)
K-494	1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/ 6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0	19	680	14,148円(13,100)



K-21+K-50 使用例


## K-50 X-Yテーブル

19,548円(18,100)

基板などの精密穴開け加工に最適。  
等ピッチの穴開け加工が可能。  
ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。

- クランプ付
- K-21 用
- K-24 (ミニバイス) の取り付けが可能

スライド寸法	前後 各23mm、左右 各66mm
テーブル寸法	210×70mm
重量	800g
ハンドル目盛	1目盛0.05mm(1回転:1mm)



K-21+K-53 使用例


## K-53 Vブロック

11,772円(10,900)

棒材加工や検査時の保持具です。  
専用クランプ付。

- K-16/21/280 用
- 2個1組

Vブロック寸法	30×30×50mm
重量	800g
取り付け可能サイズ	3~20mmφ




K-21+K-24 使用例  
(K-21の平行ガイドに取付可能)

## K-24 ミニバイス


3,067円(2,840)

穴開け加工時の保持用バイスです。

- K-21/K-50 用



幅	50mm
最大口開幅	33mm
高さ	12mm
重量	250g
外形寸法	50(W)×105(H)×35(D)mm



## K-26 マシンバイス

4,546円(4,210)

- K-16/280 用

幅	50mm
最大口開幅	30mm
高さ	25mm
重量	1.2kg
外形寸法	100(W)×175(H)×40(D)mm ※口開幅が最大るとき