

# CAB-DSUB37F/RA/OE/22/TP/S/ 1M - 电缆



2909708

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2909708>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1 : 双绞线 (37-位置) (线缆经过标记并装配有套管); 连接 2: D-SUB孔式插座板 (1x 37-位置); 电缆长度: 1 m

## 优势

- 单根导线标识 : 1 , 2 , 3 , 4等
- 双绞线带冷压头
- 螺钉连接 : 2个UNC 4-40螺钉
- 一端自由出线
- 一端为D-SUB孔式或针式插头

## 商业数据

订货号	2909708
包装单位	1 pc
最小订货量	10 pc
注意	定制 ( 不可退回 )
销售关键代码	CK2135
产品关键代码	CK2BI4
GTIN	4055626682389
单件重量 ( 含包装 )	273 g
单件重量 ( 不含包装 )	260 g
原产地	US

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	系统电缆
------	------

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-20 °C ... 50 °C
环境温度 (存放/运输)	-20 °C ... 70 °C

### 电气特性

标称工作电压 (AC)	≤ 125 V AC
标称工作电压 (DC)	≤ 125 V DC
电流 (每路径)	≤ 1 A

### 电缆/电线

电缆长度	1 m
屏蔽	有
导线型号	预制圆形屏蔽电缆
导线结构 信号线	7x
AWG, 信号线	22
导线横截面	19x 0.36 mm <sup>2</sup>
电缆外径	12.30 mm
无卤素	否

### 颜色编码

黑色	D-SUB37 (1) = ()
红色	D-SUB37 (2) = ()
黑色	D-SUB37 (3) = ()
白色	D-SUB37 (4) = ()
黑色	D-SUB37 (5) = ()
绿色	D-SUB37 (6) = ()
黑色	D-SUB37 (7) = ()
蓝色	D-SUB37 (8) = ()
黑色	D-SUB37 (9) = ()
黄色	D-SUB37 (10) = ()
黑色	D-SUB37 (11) = ()
棕色	D-SUB37 (12) = ()
黑色	D-SUB37 (13) = ()
橙色	D-SUB37 (14) = ()
红色	D-SUB37 (15) = ()
白色	D-SUB37 (16) = ()
红色	D-SUB37 (17) = ()

2909708

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2909708>

绿色	D-SUB37 (18) = ()
红色	D-SUB37 (19) = ()
蓝色	D-SUB37 (20) = ()
红色	D-SUB37 (21) = ()
黄色	D-SUB37 (22) = ()
红色	D-SUB37 (23) = ()
棕色	D-SUB37 (24) = ()
红色	D-SUB37 (25) = ()
橙色	D-SUB37 (26) = ()
绿色	D-SUB37 (27) = ()
白色	D-SUB37 (28) = ()
绿色	D-SUB37 (29) = ()
蓝色	D-SUB37 (30) = ()
绿色	D-SUB37 (31) = ()
黄色	D-SUB37 (32) = ()
绿色	D-SUB37 (33) = ()
棕色	D-SUB37 (34) = ()
绿色	D-SUB37 (35) = ()
橙色	D-SUB37 (36) = ()
白色	D-SUB37 (37) = ()

## 连接数据

### 现场侧

连接方式	D-SUB孔式插座板
连接量	1
位数	37

### 控制系统侧

连接方式	双绞线
位数	37
注意事项	线缆经过标记并装配有套管

## 说明

操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载), 确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时, 必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
--------	--

# CAB-DSUB37F/RA/OE/22/TP/S/ 1M - 电缆



2909708

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2909708>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27242220
ECLASS-12.0	27242220
ECLASS-13.0	27242220

### ETIM

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# CAB-DSUB37F/RA/OE/22/TP/S/ 1M - 电缆



2909708

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2909708>

## 产品环境合规性

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编: 211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)