

特点

- 柔性 Durable 电缆、带 pvc 绝缘
- nema 5-15 插头、适用于北美市场
- iec C13 连接器
- 完全模制连接器、确保强度和耐用性
- 可靠的集成应力消除、用于连接支持和保护

RS 2m Pro 电源电缆、 C13、iec 至 nema 5-20v 15P、美式插头、10 a、 125 v

RS 号: 626-6638



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 高品质 Durable 北美电源线组件或电源线、用于将设备连接到主电源。此电源线一端完全配有北美 nema 5-15 2 引脚电源插头、另一端配有 iec C13 型连接器、可连接到设备。电源线具有集成应力消除装置、可提供额外的应力消除装置 保护和支持连接器、有助于防止损坏 由于过度弯曲而导致

一般规格

连接器 a	C13, IEC
接头 b	NEMA 5-15P, 美式插头
护套颜色	黑色
连接器 a 型	iec
电源插头类型	nema 5 - 15P
电源插座类型	iec 60320 C13
连接器 b 型	cee 7/7.
火灾行为	低烟无卤 (Izh)
外层护套材料	pvc
接头 a 角度	直向
接头 b 角度	直向
接头 a 性别	母
接头 b 极性	公
接线端子	黄铜
导体	3 线
应用	diy 和家居装修维护工作家庭娱乐（电视、卫星盒、路由器等）工业机器和设备办公桌（监控器、计算机、电话）任何需要由电源供电的电气设备

电源电缆组件

电气规格

额定电流	10A
额定电压	125V
绝缘电阻	>10MΩ
电缆固定	0.5mm ² -1mm ² >30N 1.25mm ² -1.5mm ² >60N
电气强度	2.5kV 50Hz
安全测试	4.4kV 50Hz
电容	95.08pF/m
电感	0.43μH/m

机械规格

长度	2m
横截面积	7mm ²
重量	175g
拔出力	10N-50N
量规	1.5mm ²
铜线绞线	48 股 0.202 毫米的绞线 ²

操作环境规格

最大引脚温度	65°C
--------	------

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
符合标准	csa 认证、 ul 认证、 saa,

电源电缆组件

