

CARACTERISTIQUES

- Résiste aux chocs, aux vibrations ou aux mouvements accidentels
- Fabriqué en matériaux de haute qualité
- Occupe un espace minimum sur le panneau

Bouton de potentiomètre de RS Pro, type à collet, diamètre de bouton de 21,5 mm, noir, axe de 6,4 mm

RS code commande : 463-8463



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ces boutons de serrage de notre propre marque RS Pro sont à la fois robustes et pratiques, et présentent une esthétique distinctive. Les bagues en laiton fournissent une connexion sûre et durable et le bouton en plastique de haute qualité est doté d'une finition brillante.

Disponible pour les tailles d'axe de Ø 6,4, 6 et 3,2 mm.

Caractéristiques générales

Couleur du corps	Noir
Pour une utilisation avec	Potentiomètre, commutateur rotatif
Matériau	Plastique
Type de bouton	Bouton à collet
Finition	Finition brillante

Spécifications mécaniques

Taille de l'axe	6.4mm
Diamètre du bouton	21.3mm
Hauteur de bouton	17.1mm
Tolérance	±0.2 mm

Homologations

Conformité/certifications	EN61340
----------------------------------	---------

