



Pushing Performance
Since 1945

preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 22/24



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	20 82 001 0001
规格	preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 22/24
浩亭电子目录	https://harting.com/20820010001

标识

类别	连接器
系列	preLink®
原件	母模
规格	带终端块

版本

接线方式	preLink® IDC 绝缘置换连接
尺寸	HIFF版

技术参数

导体截面积	0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积	AWG 24 ... AWG 22
传输特性	Cat. 6A E _A 级，到 500 MHz
数据速率	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
极限温度	-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP20
抗震	5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准，类别 1 B 级
抗冲击	5 g / 30 ms，每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准，类别 1 B 级



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含

规格和认证

规格	EN 45545-2
UL / CSA	UL 1863 DUXR2.E470046 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
认证	DNV GL
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	30.61 g
原产国	拉脱维亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140135543
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522