



PTE BS

- Référence : PTE BS
- Définition : Filtre-régulateur + lubrificateur sur portique
- Avantage : 3 sorties « sèches »
- Avantage : Système dépose ultra rapide
- Entrée : Profil BRITISH 6 (BRP 06)
- Sortie sèche : Raccord BSI 06 (2 supplémentaires possibles)
- Sortie lubrifiée : 2x BSI 06
- Débit traité : 2800 l/min (@7b, DP 1b)
- Filtration : 25 μ
- Régulation : 0 – 10 b
- Pression entrée : 12 b maxi
- Matériau corps : Alliage aluminium
- Matériau cuve : Polycarbonate, protection métal
- Purge : Manuelle
- Support : Portique mobile métallique
- Lubrification : Utiliser une huile spécifique pour outils pneumatiques
- Distance conseillée entre lubrificateur et outil = 5 m



LUB 3256



**Dépose rapide
et facile !**

PREVOST SAS – C.S. 90208 - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - France

Tel. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax. +33 (0)4 50 64 00 10 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ses clients, la société PREVOST se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis